

## 1. POPIS

<b>Produkt</b>	OKM Otiskovací papír
<b>Označení</b>	PT

Na dekoraci ortéz se používá OTISKOVAČÍ PAPIR OKM.

Dostupné formáty:

<b>PT</b>	šíře 1600mm
<b>PT</b>	šíře 800mm

## 2. APLIKACE

OKM OTISKOVAČÍ PAPIR je dekorativní papír, jehož design lze přenést skrz teplo a tlak na různé druhy materiálů, jako je polyetylén, polypropylén, a tkaniny a mikrovlákna s minimálním obsahem 70% polyesteru.

## 3. PODMÍNKY APLIKACE

OTISKOVAČÍ PAPIR OKM se používá především k dekoraci termoplastických ortéz a textílie (minimálně 70% polyester). Doporučuje se nanést papír na horní část materiálu (při teplotě cca 180 °C), přitlače a poté papír vyjměte.

Doporučuje se použít silikonový lubrikant KA94 sprej nebo KA93

lubrikant bez silikonu, rozprašte lubrikant před vložením papíru pro vyšší účinnost extrakce.

## 4. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Technické charakteristiky	jednotka	hodnota
Hmotnost (ISO 536)	g/m <sup>2</sup>	50
Tloušťka (ISO 534)	µm	70±3

## 5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky skladování. Doporučuje se skladovat při pokojové teplotě a v suchém prostředí.